


总线连接 FBSD-KL-2X5POL

产品代号: 525635

FESTO

用于CPV Direct阀岛, 螺丝端子, 2 x 5-电极



技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
装配位置	任意
产品重量	20 g
电连接	5针 / 5针 直角式插座 / 螺丝端子
工作电压范围 DC	≤ 24 V
许用的电流负载	12 A
端子截面	0.2 ... 2.5 mm ²
防护等级	IP20
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 电气触片	青铜 镀金