

# 塑料气管 PUN-10X1,5-SI-300

产品代号: 525742

FESTO

具有标准外径的气管,用于QS快插接头, CN和CK 聚氨酯 接头  
(不可用于食品行业).



## 技术参数

特性	值
外径	10 mm
与流量相关的弯曲半径	54 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	28 mm
使用指南	TPE-U 酯基 The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
气管特性	Suitable for energy chains
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.7 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 7 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 101.5 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 145 psi
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
材料的防火测试	UL94 HB
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 ... 60 °C
产品质量视长度而定	0.0489 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 10 mm
颜色	银
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U(PU)