



# 接近开关

## SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

产品代号: 525897

FESTO

电驱动, 带舌簧触点, 用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 顶端安装, 带电缆。



## 技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	500 mA
电缆长度	5 m
电连接	3芯 电缆
耐腐蚀等级 CRC	4
设计	用于T-槽
短路强度	否
测量原则	舌簧磁铁
极性容错保护	否
工作状态显示	黄色 LED
关闭时间	0.03 ms
开启时间	<= 0.5 ms
最大接点容量 DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformiterklarung)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
授权	c UL us - Listed (OL)
产品重量	60 g
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
安装类型	夹在 T-槽中
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	PUR