


# 接近开关

## SMT-8F-PS-24V-K0,3-M8D

产品代号: 525899

FESTO

电驱动, 无接触式, PNP,用于带 8 mm 传感器槽的驱动单元, 顶端安装, 带M8插头.



## 技术参数

特性	值
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
最大输出电流	100 mA
电缆长度	0.3 m
电连接	3针 带插头电缆 M8x1
设计	用于T-槽
短路强度	是
测量原则	磁阻
极性容错保护	对于所有的电接口
工作状态显示	黄色 LED
关闭时间	<= 11 ms
开启时间	<= 0.2 ms
最大接点容量 DC	3 W
剩余电流	<= 0.1 mA
电压降	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformit�tserkl�rung)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
授权	c UL us - Listed (OL)
产品重量	10 g
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
安装类型	夹在 T-槽中
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	PUR