


真空吸盘

ESS-40-GT-G1/4

产品代号: 525975

FESTO

易于互换



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|--------------------------------|
| 吸盘托架的高度补偿器 | 5.5 mm |
| 最小的工件半径 | 35 mm |
| 额定尺寸 | 2.5 mm |
| 吸盘直径 | 40 mm |
| 吸盘容积 | 5.4 cm ³ |
| 装配位置 | 任意 |
| 吸盘形状 | 圆形, 深 |
| 工作压力 | -0.95 ... 0 bar |
| 额定工作气压 | -0.7 bar |
| 工作介质 | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C |
| 额定工作压力时的保持力 | 64 N |
| 额定工作压力时的侧向力 | 20 N |
| 产品重量 | 16 g |
| 安装类型 | 通过真空口 |
| 真空接口 | G1/4 |
| 颜色 | 红色/棕色 |
| 肖氏硬度 | 72 +/- 5 |
| 材料信息, 螺纹塞 | 锻造铝合金 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 吸盘 | Vulkollan® |