


# 压力表组件 DPA-100-10-MA-SET

订货号: 526098

FESTO



## 数据表

特性	值
符合标准	EN 837-1
压力表公称通径	40
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	通过外螺纹
工作压力	10 bar
测量精度等级	2.5
防护等级	IP43
环境温度	5 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
安装位置	可选
气动接口	G1/4
产品重量	305 g