

过滤减压阀

LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H



产品代号: 526282
 将被停止供应的产品

FESTO

带螺纹连接板及压力表, 半自动排水

该产品只可从Festo USA订购

将停止供货的产品,
 供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
装配位置	垂直
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	半自动
冷凝物最大容积	3 cm ³
工作压力	1 ... 10 bar
最大压力迟滞	0.3 bar
标准额定流量	410 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	124 g
安装类型	带安装支架 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	锻造铝合金
杯罩的材料信息	PC