

# 过滤器

## LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

产品代号: 526302

将被停止供应的产品



带螺纹连接板, 半自动排水

该产品只可从Festo USA订购

将停止供货的产品,

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放	半自动
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	3 cm <sup>3</sup>
工作压力	1 ... 10 bar
标准额定流量	290 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2
输出空气的纯净度	惰性气体 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	64 g
安装类型	带附件 线路安装 可选
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
材料备注	符合 RoHS
过滤器的材料信息	PE
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC