

过滤器

LF-QS4-D-5M-MICRO-H

产品代号: 526306



传统型 - 不用于新项目

FESTO

带插入式接头的连接板，半自动排水

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | Micro型 |
| 系列 | D |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 过滤等级 | 5 µm |
| 冷凝水排放 | 半自动 |
| 设计结构 | 具有离心式分离器的烧结滤芯 |
| 冷凝物最大容积 | 3 cm ³ |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 标准额定流量 | 170 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 64 g |
| 安装类型 | 线路安装 带附件 可选 |
| 气动连接, 气口 1 | QS-4 |
| 气动连接, 气口 2 | QS-4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 过滤器 | PE |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 碗 | PC |