

油雾器

LOE-N1/8-D-MICRO


产品代号: 526311
 将被停止供应的产品

带螺纹连接板

该产品只可从Festo USA订购

将停止供货的产品，
 供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	6.5 cm ³
工作压力	1 ... 10 bar
油雾器起作用所需的最小流量	3 l/min
标准额定流量	410 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	59 g
安装类型	带附件 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC