



接近开关

SME-10F-DS-24V-K2,5Q-OE

产品代号: 526670

FESTO

电驱动，带舌簧触点、用于带 10 mm 传感器槽的驱动单元，顶端安装，带电缆。



技术参数

特性	值
设计	适用于圆形槽
符合标准	DIN EN 60947-5-2
授权	c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-20 ... 60 °C
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
开启时间	<= 0.5 ms
关闭时间	<= 0.03 ms
最大切换频率	800 Hz
最大输出电流	500 mA
最大接点容量 AC	10 VA
最大接点容量 DC	10 W
电压降	0 V
短路强度	否
过载承受能力	还不可获得
工作电压范围 AC	10 ... 30 V
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	否
电连接	电缆 3芯
接头的导线引出方向	横向
电缆长度	2.5 m
电缆护套的材料信息	PUR
安装类型	夹在 T-槽中 可以从上方插入到槽内
紧固扭矩	0.2 Nm
产品重量	15.9 g
外壳的材料信息	PPS 高合金钢, 耐腐蚀
工作状态显示	黄色 LED
环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP65 IP67
绝缘电压	50 V
电泳强度	0.8 kV
污染等级	3