

马达电缆

KMTR-AC-10

产品代号: 526740

FESTO

用于伺服马达 MTR-AC-55/70/100



技术参数

特性	值
防护等级	IP54
环境温度	-20 ... 80 °C -40 ... 80 °C
电缆的最小弯折半径	100 mm
电缆结构	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² 已屏蔽
电缆长度	10 m
电缆护套的材料信息	PUR