


压力表

MA-63-0,25-R1/4-MPA-E-RG

产品代号: 526783
 将被停止供应的产品

FESTO

带显示装置, 显示单位 MPa, 可调式红/绿量程
 将停止供货的产品,
 供货至2014。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
显示范围【Mpa】	0 ... 0.25 MPa
符合标准	EN 837-1
压力表的额定尺寸	63
设计结构	Bourdon-管压力表
安装类型	线路安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作压力	0 ... 0.25 MPa
可变负载系数	0.66
测量精度等级	2,5
防护等级	IP43
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS
连接的位置	后侧中心
气动连接	R1/4
与介质接触的材料	黄铜
凸缘螺丝的材料信息	黄铜
外壳的材料信息	ABS
观察窗的材料信息	PMMA
壳体颜色	黑色
产品重量	90 g
关于工作和先导介质的说明	不含氧 不含乙炔