


# 插座

## MHAP-PI-D-1

产品代号: 527395

FESTO

用于CPA阀岛-SC, 2个线圈.



### 技术参数

| 特性             | 值             |
|----------------|---------------|
| 安装类型           | 夹子            |
| 装配位置           | 任意            |
| 产品重量           | 8 g           |
| 电连接            | 插头插座<br>3针    |
| 工作电压范围 DC      | $\leq 60$ V   |
| 许用的电流负载        | 3 A           |
| 电缆长度           | 1 m           |
| 电缆直径           | 1 mm          |
| 电缆结构           | 3x0,14        |
| 防护等级           | IP40          |
| 环境温度           | -20 ... 80 °C |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -20 ... 50 °C |
| 材料备注           | 符合 RoHS       |
| 外壳的材料信息        | PA            |
| 卷曲接头的材料信息      | 铜<br>经过电镀     |