

# 压力表

## MA-27-160-M5-PSI

产品代号: 527405

FESTO

带显示装置, 显示单位 psi.



### 技术参数

| 特性           | 值                 |
|--------------|-------------------|
| 显示范围         | 0 ... 160 psi     |
| 压力表的额定尺寸     | 27                |
| 设计结构         | Bourdon-管压力表      |
| 安装类型         | 线路安装              |
| 工作介质         | 惰性气体<br>中性流体      |
| 工作压力         | 0 ... 160 Psi     |
| 可变负载系数       | 0.66              |
| 测量精度等级       | 4                 |
| 防护等级         | IP43              |
| 介质温度         | 0 ... 60 °C       |
| 环境温度         | 0 ... 60 °C       |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料备注         | 符合 RoHS           |
| 连接的位置        | 后侧中心              |
| 气动连接         | M5                |
| 与介质接触的材料     | 黄铜                |
| 材料信息, 螺纹塞    | 黄铜                |
| 材料信息, 壳体     | PA                |
| 材料信息, 屏幕     | PS                |
| 壳体颜色         | 黑色                |
| 产品重量         | 11 g              |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不含乙炔<br>不含氧       |