


压力开关

SDE5-V1-O-Q3-P-M8

产品代号: 527456

FESTO

用于真空，带有M8插头的型号。



技术参数

特性	值
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
开关功能	具有固定迟滞的阈值
电连接	插头 M8x1 3针 符合EN 60947-5-2标准 圆形设计
防护等级	IP40
气动连接	QS-3
装配位置	任何
短路强度	脉冲调制
测定变量	相对压力
测量方式	压阻式压力传感器
极性容错保护	对于所有的电接口
临界值的范围	0 ... 100 %
工作状态显示	黄色 LED
工作电压范围 DC	15 ... 30 V
最大输出电流	100 mA
工作介质	过滤、未润滑压缩空气，过滤精度40 衄 过滤、已润滑的压缩空气，过滤精度 40 衄
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
授权	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
产品重量	19 g
压力测量范围，初始值	0 bar
压力测量范围，终值	-1 bar
FS滞后	2 %
切换点重复精度	0.3 %
安装类型	带附件
材料备注	含有PWIS 物质
外壳的材料信息	PA POM PPS-加强