


压力开关

SDE5-D10-O-Q3E-P-M8

产品代号: 527465

FESTO

带M8插头的型号.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|--|
| 开关输出 | PNP |
| 切换元件功能 | 常开触点 |
| 开关功能 | 具有固定迟滞的阈值 |
| 电连接 | 插头 M8x1 3针 符合EN 60947-5-2标准 圆形设计 |
| 防护等级 | IP40 |
| 气动连接 | QS-3 |
| 装配位置 | 任何 |
| 短路强度 | 脉冲调制 |
| 测定变量 | 相对压力 |
| 测量方式 | 压阻式压力传感器 |
| 极性容错保护 | 对于所有的电接口 |
| 临界值的范围 | 0 ... 100 % |
| 工作状态显示 | 黄色 LED |
| 工作电压范围 DC | 15 ... 30 V |
| 最大输出电流 | 100 mA |
| 工作介质 | 过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 衄 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 衄 |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 介质温度 | 0 ... 50 °C |
| 环境温度 | 0 ... 50 °C |
| 授权 | c UL us - Recognized (OL) C-Tick |
| 产品重量 | 19 g |
| 压力测量范围, 初始值 | 0 bar |
| 压力测量范围, 终值 | 10 bar |
| FS滞后 | 2 % |
| 切换点重复精度 | 0.3 % |
| 安装类型 | 带附件 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |
| 外壳的材料信息 | PA POM PPS-加强 |