


插头 SD-SUB-D-ST25

产品代号: 527522

FESTO

25-针, 用于连接至多针插头连接器 MPV-E-E/A-M-12 或 CPX-AB-M12-M8-KL



技术参数

特性	值
安装类型	带通孔
装配位置	任意
产品重量	51 g
电连接	25针 插头 Sub-D
工作电压范围 DC	≤ 250 V
工作电压范围 AC	≤ 250 V
许用的电流负载	5 A
电缆螺纹连接	Pg11
许用的电缆直径	7 ... 12 mm
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 电气触片	铜合金 镀金