


# 活性炭过滤器 MS4N-LFX

产品代号: 527700

FESTO

带 NPT 螺纹



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自动 手动旋转 半自动
设计结构	活性炭过滤器
杯罩保护	塑料防护装置 具有集成的金属外壳
工作压力	0 ... 14 bar
空气质量等级的最高标准流量	360 l/min
授权	c UL us - Recognized (OL)
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气 , 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	0.003 mg/m3
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS
材料信息 , 过滤器	活性炭
材料信息 , 壳体	压铸铝