

# 气源处理单元

## FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H



产品代号: 527881

传统型 - 不用于新项目

FESTO

带插入式接头的连接板, 带压力表, 半自动排水  
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品,  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



### 技术参数

特性	值
尺寸	Micro型
系列	D
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	半自动
设计结构	过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器
冷凝物最大容积	3 cm <sup>3</sup>
过滤等级	5 μm
压力表	带压力表
工作压力	1 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.3 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	149 g
安装类型	线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	QS-6
气动连接, 气口 2	QS-6
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 碗	PC