

# 调压阀组

## LRB-1/2-D-7-O-K2-MIDI



产品代号: 528957

传统型 - 不用于新项目

带有连接组件, 底座及安装支架, 配配2, 3, 4 或 5个调压阀的组块, 没有压力表

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符, 可以找到最新的替代产品

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力表	准备用于 G1/4
工作压力	1 ... 16 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准额定流量	3,800 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,950 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G3/8
材料信息, 连接板	牙铸锌
材料信息, 控制面板	PA
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	牙铸锌