

操作单元 CPX-MMI-1

产品代号: 529043

FESTO

用于模块化电气终端 CPX。



技术参数

特性	值
宽度	81 mm
高度	28 mm
长度	137 mm
最大接口电缆长度	15 m
显示	128 x 64 像素 LCD-Display 带背光
控制元件	3个功能键 4个方向键 覆膜式按键
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
数据接口	RS 232 接口 57,6Kbaud M12 插座 4针
额定工作电压 DC	24 V
电源	是通过连接的设备提供的
额定工作压力时的电流消耗	50 - 60 mA
ATEX 类气体	II 3G
燃爆防护型气体	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX 类粉尘	II 3D
燃爆防护型粉尘	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
相对空气湿度	非冷凝
直接和间接接触保护	PELV
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	150 g
材料信息, 壳体	PA-加强