


# 测量单位 ASDLP-80- -X

产品代号: 529084

SDLP测量单元可以被卡入DLP气缸的现成槽中。装上测量单元以后现有DLP气缸的款式又得到了翻新。



典型表现

## 技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
ATEX 类气体	II 2G
燃爆防护型气体	c T6
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型粉尘	c 80°C
符合防爆要求的环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
环境温度	-20 ... 80 °C
最大行程速度	0.05 m/s
行程	50 ... 600 mm
设计结构	带齿轮单元的丝杆
外壳的材料信息	锻造铝合金
材料信息, 盖子	锻造铝合金
材料信息, 滑块外壳	锻造铝合金
材料信息, 滑块接口	锻造铝合金
盖子的材料信息	锻造铝合金
材料信息, 装配夹头	锻造铝合金
材料信息, 连接杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 轴承密封	NBR
材料信息, 活塞杆密封	TPE-U(PU)
直线行程到旋转角度的转换	40 ... 120 deg
防护等级	IP67
耐腐蚀等级 CRC	3