


测量单位 ASDLP-160-250/270

产品代号: 529094

FESTO

SDLP测量单元可以被卡入DLP气缸的现成槽中。装上测量单元以后现有DLP气缸的款式又得到了翻新。



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
ATEX 类气体	II 2G
燃爆防护型气体	c T6
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型粉尘	c 80°C
符合防爆要求的环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
环境温度	-20 ... 80 °C
最大行程速度	0.05 m/s
行程	250 ... 270 mm
设计结构	带齿轮单元的丝杆
外壳的材料信息	锻造铝合金
材料信息, 盖子	锻造铝合金
材料信息, 滑块外壳	锻造铝合金
材料信息, 滑块接口	锻造铝合金
盖子的材料信息	锻造铝合金
材料信息, 装配夹头	锻造铝合金
材料信息, 连接杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 轴承密封	NBR
材料信息, 活塞杆密封	TPE-U(PU)
直线行程到旋转角度的转换	40 ... 120 deg
防护等级	IP67
耐腐蚀等级 CRC	3