


插座

MHAP-PI-D-0.5

产品代号: 529116

FESTO

用于CPA阀岛-SC, 2个线圈.



技术参数

特性	值
安装类型	夹子
装配位置	任意
产品重量	5 g
电连接	插头插座 3针
工作电压范围 DC	≤ 60 V
许用的电流负载	3 A
电缆长度	0.5 m
电缆直径	1 mm
电缆结构	3x0,14
防护等级	IP40
环境温度	-20 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-20 ... 50 °C
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA
卷曲接头的材料信息	铜 经过电镀