

油雾器

MS4-LOE-1/8-R-Z

产品代号: 529414

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	30 cm ³
杯罩保护	塑料防护装置
工作压力	1 ... 12 bar
油雾器起作用所需的最小流量	40 l/min
标准额定流量	1,100 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	194 g
安装类型	可选 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC