


减压阀

MS4-LRB-1/4-D5-VS-AS-Z

产品代号: 529476

FESTO

适合气路板安装, 4 bar 的最大输出压力, 不带压力表,
减压阀调节头可锁定, P2接口位于前侧。



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 带附件, 可锁定
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道 具有回流
工作压力	0.8 ... 14 bar
压力控制范围	0.3 ... 4 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	1,900 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	222 g
安装类型	可选 前面板安装 线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
底座的材料信息	压铸铝
控制面板的材料信息	POM PA
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
隔膜的材料信息	NBR