



# 分支模块 MS4-FRM-1/4-Y-Z

产品代号: 529557

FESTO

包括不带指示器的压力开关, 气流方向: 从右到左.



## 技术参数

| 特性                  | 值                                       |
|---------------------|---|
| 装配位置                | 任意                                      |
| 设计结构                | 分支模块                                    |
| 工作压力                | 0 ... 12 bar                            |
| 主流动方向 1->2 上的标准额定流量 | 4,600 l/min                             |
| 标准额定流量, 顶部输出        | 1,500 l/min                             |
| 标准额定流量, 底部输出        | 1,500 l/min                             |
| 工作电压范围 AC           | 0 ... 250 V                             |
| 工作电压范围 DC           | 0 ... 125 V                             |
| 工作介质                | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体    |
| 关于工作和先导介质的说明        | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储藏温度                | -10 ... 60 °C                           |
| 食品安全                | 参见补充材料信息                                |
| 介质温度                | -10 ... 60 °C                           |
| 环境温度                | -10 ... 60 °C                           |
| 产品重量                | 405 g                                   |
| 气动连接, 气口 1          | G1/4                                    |
| 气动连接, 气口 2          | G1/4                                    |
| 气动连接, 气口 3          | G1/4                                    |
| 气动连接, 气口 4          | G1/4                                    |
| 材料备注                | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 壳体            | 压铸铝                                     |