


分支模块 MS4-FRM-1/4-Z

订货号: 529558

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 分支模块 |
| 工作压力 | 0 bar...14 bar |
| 在主气流方向 1→2 上的标准标称流量 | 4600 l/min |
| 标准标称流量, 出口向上 | 1500 l/min |
| 标准标称流量, 出口向下 | 1500 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] 惰性气体 |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度 | -10 °C...60 °C |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 165 g |
| 气接口, 气口 1 | G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | G1/4 |
| 气接口, 气口 3 | G1/4 |
| 气接口, 气口 4 | G1/4 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 压铸铝 |