



分支模块

MS4-FRM-1/8-Y-Z

产品代号: 529561

FESTO

包括不带指示器的压力开关, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
装配位置	任意
设计结构	分支模块
工作压力	0 ... 12 bar
主流动方向 1->2 上的标准额定流量	1,800 l/min
标准额定流量, 顶部输出	1,600 l/min
标准额定流量, 底部输出	1,700 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	405 g
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
外壳的材料信息	压铸铝