



活性炭过滤器 MS6-LFX-1/2-R-Z

产品代号: 529680

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	活性炭过滤器
杯罩保护	塑料防护装置
工作压力	0 ... 20 bar
空气质量等级的最高标准流量	900 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
输出空气的纯净度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介质温度	5 ... 30 °C
残渣油的成分	0.003 mg/m ³
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	600 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	活性炭
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	PC