


# 联轴器

## EAMC-B-15-22-5-9

产品代号: 529953

FESTO

用于带伺服马达的机电驱动轴



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	5 mm
支架直径2	9 mm
尺寸	15
额定长度	22 mm
装配位置	任意
最高速度	12,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.13 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	1 Nm
产品重量	6 g
材料备注	符合 RoHS