


马达控制器 SEC-ST-48-6-P01

产品代号: 530069

FESTO

用户步进电机



技术参数

特性	值
控制器操作模式	Bipolar-Chopper-Driver
工作模式	十分之一步, 2000 步/U
可调降流	0 或 70 , 通过 DIP 开关进行设置
逐步调节	通过 DIP 开关
额定调整电流	DIP 开关
最大步进频率	40 kHz
额定电流	1.25 ... 6 A
CE 标志	nach EU-EMV-Richtlinie
储藏温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	610 g
逻辑输入工作范围	12 ... 30 V
电连接	螺丝端子
安装类型	带高帽式导轨