


联轴器

EAMC-B-15-22-4-5

产品代号: 530084

FESTO

用于带步进马达的机电驱动轴



技术参数

特性	值
支架直径 1	4 mm
支架直径2	5 mm
尺寸	15
额定长度	22 mm
装配位置	任意
最高速度	12,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.13 kgmm ²
可传递扭矩	1 Nm
产品重量	6 g
材料备注	符合 RoHS