

压力表

MA-63-232-N1/4-PSI-E-RG

产品代号: 530394

FESTO

带显示装置, 显示单位 psi, 可调式红/绿量程
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---------------|
| 显示范围【psi】 | 0 ... 232 psi |
| 符合标准 | EN 837-1 |
| 压力表的额定尺寸 | 63 |
| 设计结构 | Bourdon-管压力表 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 工作介质 | 惰性气体 中性流体 |
| 工作压力 | 0 ... 232 Psi |
| 可变负载系数 | 0.66 |
| 测量精度等级 | 2,5 |
| 防护等级 | IP43 |
| 介质温度 | -20 ... 60 °C |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 连接的位置 | 后侧中心 |
| 气动连接 | NPT1/4-18 |
| 与介质接触的材料 | 黄铜 |
| 凸缘螺丝的材料信息 | 黄铜 |
| 外壳的材料信息 | ABS |
| 观察窗的材料信息 | PMMA |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 产品重量 | 90 g |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不含氧 不含乙炔 |