



气源处理组件

MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

产品代号: 531090

FESTO

包含过滤器，减压阀，油雾器，墙面安装板。最大输出压力12 bar，40 μm 过滤器，带压力表，带有金属防护罩，全自动冷凝水排放，流动方向从右到左。



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 μm
冷凝水排放	全自动
设计结构	带压力表的减压阀 标准过滤器 标准油雾器
杯罩保护	金属保护罩
压力表	带压力表
压力控制范围	1 ... 12 bar
输入压力 1	1.5 ... 12 bar
标准额定流量	800 l/min
工作介质	过滤、未润滑压缩空气，过滤精度40 卭 过滤、已润滑的压缩空气，过滤精度 40 卭
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1 标准
介质温度	-10 ... 60 °C
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4