



# 气源处理组件

## MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

产品代号: 531096

FESTO

由过滤器、减压阀、油雾器以及墙面安装板组成。12 bar 的最大输出压力, 40 μm 过滤精度, 带压力表, 金属保护罩, 采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 从右到左。



### 技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	带压力表的减压阀 标准过滤器 标准油雾器
杯罩保护	金属保护罩
压力表	带压力表
压力控制范围	1 ... 12 bar
输入压力 1	1.5 ... 14 bar
标准额定流量	800 l/min
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 卭 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 卭
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口口的空气纯净度	5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1 标准
介质温度	-10 ... 60 °C
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4