


气源处理装置组合 MSB4-1/8-FRC5:J1M1

订货号: 531133

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
控制锁	集成有挂锁的旋转手柄
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	带压力表的过滤减压阀 标准比例油雾器
过滤等级	40 μm
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
保护罩	塑料滤杯保护罩
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	带压力表
工作压力	1.5 bar...14 bar
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
标准标称流量	850 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
介质温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	500 g
安装方式	带附件
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC