



气源处理组件

MSB4-1/8-FRC7:J3M1-Z

产品代号: 531138

FESTO

过滤器 - 减压阀 - 油雾器组合体, 12 bar 的最大输出压力, 5 μm 过滤精度, 带压力表, 减压阀调节头可锁定, 塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驱动器锁	集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流
杯罩保护	塑料防护装置
压力表	带压力表
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
输入压力 1	1.5 ... 14 bar
标准额定流量	800 l/min
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 袂 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 袂
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	3.7.- 符合DIN ISO 8573-1标准
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	500 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC