

# 减压阀

## MS4N-LR-1/8-D6-AS-Z

产品代号: 531425

FESTO

7 bar 的最大输出压力, 带压力表, 减压阀调节头可锁定, 气流方向:  
从右到左.



### 技术参数

特性	值
尺寸	4
系列	MS
驱动器锁	集成有锁定装置的旋转手柄
装配位置	任何
设计结构	直接控制的膜片式减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
压力控制范围	0.3 ... 7 bar
输入压力 1	0.8 ... 14 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	1,150 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	225 g
安装类型	带附件 可选 前面板安装 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/8-27
气动连接, 气口 2	NPT1/8-27
底座的材料信息	压铸铝
控制面板的材料信息	POM PA
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
隔膜的材料信息	NBR