

# 过滤器

## MS6N-LF-1/2-CUM

产品代号: 531538

FESTO

5 μm 过滤精度, 金属保护罩, 采用手动冷凝水排放装置, 气流方向:  
从左到右.



### 技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	38 cm <sup>3</sup>
杯罩保护	具有集成的金属外壳
工作压力	0 ... 20 bar
标准额定流量	3,200 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
食品安全	参见补充材料信息
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:8:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	820 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	1/2 NPT
气动连接, 气口 2	1/2 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 过滤器	PE
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 分离板	POM