


# 快速连接插座 KDS6-1/2-I

产品代号: 531652  
将被停止供应的产品

FESTO

自封闭型，用于安全连接，符合ISO 4414标准  
将停止供货的产品，  
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	7.2 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.5 ... 12 bar
标准额定流量	1,782 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	BIA TÜV
额定紧固扭矩	32.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	121 g
气动连接, 气口 1	阴螺纹 G1/2
材料备注	符合 RoHS