


快速连接插头 KS4-1/4-A-R

产品代号: 531677

FESTO

两侧都带有单向阀且采用自封闭式快插接头



技术参数

特性	值
额定尺寸	8 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
标准额定流量	765 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
额定紧固扭矩	9.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 15 %
产品重量	46 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/4
材料备注	符合 RoHS