


油雾器

MS6N-LOE-1/2-R-Z

产品代号: 531714

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	75 cm ³
杯罩保护	塑料防护装置
输入压力 1	1 ... 16 bar
油雾器起作用所需的最小流量	50 l/min
标准额定流量	7,200 l/min
工作介质	过滤压缩空气, 过滤精度 40 衞
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	0 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	600 g
安装类型	带附件 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/2-14
气动连接, 气口 2	NPT1/2-14
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC