


油雾器

MS6N-LOE-1/2-U

产品代号: 531717

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从左到右.



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------|--------------------------------------|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 设计结构 | 比例式标准油雾器 |
| 最大储油能力 | 80 cm ³ |
| 杯罩保护 | 具有集成的金属外壳 |
| 工作压力 | 1 ... 16 bar |
| 油雾器起作用所需的最小流量 | 50 l/min |
| 标准额定流量 | 7,200 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 油的粘度 | ISO VG 32 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 810 g |
| 安装类型 | 线路安装 带附件 可选 |
| 气动连接, 气口 1 | 1/2 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 1/2 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |
| 材料信息, 碗 | 锻造铝合金 |