



# 油雾器

## MS6N-LOE-3/8-U-Z

产品代号: 531721

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从右到左.



### 技术参数

| 特性            | 值                  |
|---------------|--------------------|
| 尺寸            | 6                  |
| 系列            | MS                 |
| 装配位置          | 垂直 +/- 5°          |
| 设计结构          | 比例式标准油雾器           |
| 最大储油能力        | 80 cm <sup>3</sup> |
| 杯罩保护          | 金属保护罩              |
| 输入压力 1        | 1 ... 16 bar       |
| 油雾器起作用所需的最小流量 | 50 l/min           |
| 标准额定流量        | 5,300 l/min        |
| 工作介质          | 过滤压缩空气, 过滤精度 40 衞  |
| 耐腐蚀等级 CRC     | 2                  |
| 储藏温度          | -10 ... 60 °C      |
| 介质温度          | 0 ... 60 °C        |
| 油的粘度          | ISO VG 32          |
| 环境温度          | 0 ... 60 °C        |
| 产品重量          | 810 g              |
| 安装类型          | 带附件<br>可选<br>线路安装  |
| 气动连接, 气口 1    | NPT3/8-18          |
| 气动连接, 气口 2    | NPT3/8-18          |
| 外壳的材料信息       | 压铸铝                |
| 杯罩的材料信息       | 锻造铝合金              |