



活性炭过滤器

MS4N-LFX-1/4-R-Z

产品代号: 531765

FESTO

塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 气流方向: 从右到左.



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------------|
| 尺寸 | 4 |
| 系列 | MS |
| 装配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 设计结构 | 活性炭过滤器 |
| 杯罩保护 | 塑料防护装置 |
| 输入压力 1 | 0 ... 14 bar |
| 标准额定流量 | 250 l/min |
| 工作介质 | 过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度0.01 衞 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 输出空气的纯净度 | 1.7.1符合DIN ISO 8573-1标准 |
| 介质温度 | 5 ... 30 °C |
| 残渣油的成分 | 0.003 mg/m ³ |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 安装类型 | 带附件 可选 线路安装 |
| 气动连接, 气口 1 | NPT1/4-18 |
| 气动连接, 气口 2 | NPT1/4-18 |
| 过滤器的材料信息 | 活性炭 |
| 外壳的材料信息 | 压铸铝 |
| 杯罩的材料信息 | PC |