

# 密封圈 OK-1/2

产品代号: 531774

FESTO

用于密封旋入的螺纹销。



## 技术参数

特性	值
基于标准	ISO 16030
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
环境温度下手工紧固	是
额定紧固扭矩	14 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	0.6 g
气动连接	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 挡块	PA-加强
材料信息, 密封	TPE-U(PU)