


减压阀

MS6N-LRB-1/2-D6-AS-BI-Z

产品代号: 531827

FESTO

适合气路板装配, 带 QS 快插接头的直角输出块, 7 bar
最大输出压力, 带压力表, P2 接口位于前侧。



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	带附件, 可锁定
装配位置	任何
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 具有环路气源系统
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力表	带压力表
压力控制范围	0.3 ... 7 bar
输入压力 1	0.8 ... 20 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	880 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	747 g
安装类型	带附件 可选 前面板安装 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT1/2-14
气动连接, 气口 2	QS-8
控制面板的材料信息	POM PA
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝
隔膜的材料信息	NBR