



真空发生器

VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

产品代号: 532620

FESTO

带喷射器脉冲。标准型，真空度高，宽度14mm，
T形带插头连接件和开放式消声器。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 额定尺寸, 拉瓦尔喷管 | 0.45 mm |
| 宽度尺寸 | 14 mm |
| 设计, 消声器 | 打开 |
| 装配位置 | 任意 |
| 排放器特性 | 标准 高真空 |
| 集成功能 | 喷射器脉冲阀, 气动 开放式消声器 |
| 设计结构 | T-形 |
| 最大吸气流量时的工作压力 | 3 bar |
| 工作压力 | 1 ... 8 bar |
| 最大真空度时的工作压力 | 4.9 bar |
| 最大真空度 | 92 % |
| 额定工作气压 | 6 bar |
| 关于大气的最大吸气流量 | 7.2 l/min |
| 标称工作压力下供气时间 | 3.63 s |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不可使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | 0 ... 60 °C |
| 建议清洗 | Soap suds |
| 额定工作压力时的噪音等级 | 56 dB(A) |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 产品重量 | 49 g |
| 安装类型 | 带通孔 带高帽式导轨 带附件 |
| 气动连接, 气口 1 | QS-6 |
| 气动连接, 气口 3 | 开放式消声器 |
| 真空接口 | QS-6 |
| 材料信息, 连接螺纹 | 锻造铝合金, 阳极氧化 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 接收器喷嘴 | POM |
| 材料信息, 壳体 | PA-加强 POM-加强 |
| 材料信息, 消声器 | PE |
| 材料信息, 螺丝 | 钢 |
| 材料信息, 发射器喷嘴 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 接头 | 黄铜 镀镍 |